KERN **HFD-A07**

Laadstation (Li-Ion)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Laadstation

Ontwerp

Bouwvorm	rechthoekig
Afmetingen (B×D×H)	75×73×20 mm

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V / 0,5 A
Contactdoos voor voedingseenheid	3-pins stekker 100×60 mm
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	5.200 mAh
Batterij spanning	7,4 V
Aantal batterijcellen	4
Batterij – opbouw/vorm	Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket)
Batterijcapaciteit (Wh)	38,48 Wh
Batterij – lithiumgehalte	3,12 g
Accu oplaadtijd	6 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	45 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×90×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,331 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761243941
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

