


Deze MIG/MAG lastoortsen (luchtgekoelde versie) beantwoorden volledig aan de eisen van lassers die diverse laswerkzaamheden willen uitvoeren. De anti-slip laag en het nieuwe kogelgewricht van het GRIP handvat zorgen voor een uitzonderlijk comfort tijdens het lassen.

## BESCHRIJVING

Lichte, handzame en compacte lastoorts. Voor het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden en reparaties op fijn plaatwerk. De nieuwe ergonomische handgreep met « GRIP », ligt zeer stevig in de hand, zelfs bij moeilijke lasposities.

## EIGENSCHAPPEN

- **Stroom max (Imax) :** 180 A : CO<sub>2</sub> en 150 A : Ar/CO<sub>2</sub>  
*In de puls-module is de capaciteit gereduceerd tot 35%*
- **Inschakelduur :** 150 A @ 60 %
- **Aanbevolen draaddiameter :** 0,6 tot 1,0 mm
- **Lengte :** 3 m



## VERBRUIKSARTIKELN

### Toorts



### Houders contact tips & verspreiders



042902

042988

### Contact tips



	STAAL	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912 ●	041059
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	040144	041073

### Mondstukken



	STAAL	ALU
A	041875 ●	041875 (Ø 12) 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

### Mantels

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Staal	041592 ●	041837	041608	041844
Teflon	041578	044050	041585	044067
Koolstof	-	039834	-	039827

### Koffer met slijtonderdelen optioneel :

Art. code 041226

	x3
	x5
	x5 (M6-Ø 0.6) x5 (M6-Ø 0.8) x5 (Alu-M6-Ø 0.8)
	x3

