

KERN 347-095-100

Steunstang, OIML-klasse M1, 500 g, edelstaal fijn gedraaid

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	59,5238
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,2046
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	500 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Steunstang (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	40×663 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Maximaal totaalgewicht	20 kg
Maximaal individueel gewicht	10 kg
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-639
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	40×40×663 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-515-400
------------------------------	-------------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256354
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

