

KERN 347-115-100

KERN

Steunstang, OIML-klasse M1, 1 kg, edelstaal fijn gedraaid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	119,0476
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	2,4093
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Steunstang (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	60×991 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Maximaal totaalgewicht	40 kg
Maximaal individueel gewicht	10 kg
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-641
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×991 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-515-400
------------------------------	-------------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256378
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

