
SAUTER **CP 1500-0Y4**

Single-point-weegcel van geëloxeerd aluminum



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weegcel
Productfamilie	CP Y4

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	1,5 kg
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	0,9 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,1 mV/V
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel - verbinding	4-draads
Spanningstoevoer + Kleur	rood
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Signaal + Kleur	groen
Signaal - Kleur	wit
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	3000 e
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%
Meetapplicaties	massa
Krachtrichtingen	druk
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	405 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	6 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel - Gecombineerde fout	0,017%
Temperatuurcoëfficiënt - karakteristieke waarde	± 0.02% F.S. /10 °C
Tolerantie nulsignaal	≤± 1.0%FS
Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal	± 0.02% F.S. /10 °C
Kruipfout (30 minuten)	± 0.03% F.S.
Veilige overbelasting	120%
Breukbelasting	150%

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP65

Ontwerp

Materiaal	aluminium
Bouwvorm	Single-Point weegcel
Afmetingen (B×D×H)	110×33×10 mm
Kabellengte	0,45 m
Montage - krachttoepassing	2 × tapgat M3
Montage - krachtverdeling	2 × tapgat M3

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C
Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-30 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761242272
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×50×35 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

SAUTER **CP 1500-0Y4**

Single-point-weegcel van geëloxeerd aluminum

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

