

KERN FGE 5K-3

KERN

Precieze design keukenweegschaal voor keuken, kantine, gastronomie



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Keukenweegschaal
Productfamilie	FGE

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	5000 g
Afreesbaarheid [d]	1 g
Reproduceerbaarheid	15 g
Linearisatie	± 15 g
Minimumgewicht [Min]	5 g
Resolutie	5.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	1 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	20 g

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g ml lb:oz fl.oz
Maximale kruip (15 minuten)	4 g
Maximale kruip (30 minuten)	8 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm	
Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓

Scherm grootte	58×24,5 mm
Scherm cijferhoogte	18 mm

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	152×230×15 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	152×230×15 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	152×230 mm
Afmetingen weegoppervlak	152×230 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	acryl
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	120 sec
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	2

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterij	2×CR2032
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	13 h
Batterij capaciteit	210 mAh
Aantal batterijcellen	2
Batterij – enkelgewicht	6 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	12 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	0,63 Wh
Batterij – lithiumgehalte	110 mg
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval	
CE-teken	✓

KERN FGE 5K-3



Precieze design keukenweegschaal voor keuken, kantine, gastronomie

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×35 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,47 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761248243
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

