

## Productinformatie

# 82 01 250

## KNIPEX TwinGrip

Voor- en zijsnijtang



- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- Grijpt krachtig, zelfs grote, zeer strakke en onderdelen die verzonken zijn met SW 5 - 27 mm
- Zeer slanke en compacte tang: fijne werkzaamheden, zelfs in kleine ruimtes, met korte draaizone voor snel schroeven
- Betrouwbaar, frontaal vastgrijpen van vlakke werkstukken tot 10 mm dankzij driepuntssysteem
- Zevenvoudig verstelbare drukknopverstelling voor nauwkeurige aanpassing van de grijpbreedte
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig door robuust, doorgestoken scharnier

### Algemeen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Artikelnr.         | 82 01 250                      |
| EAN                | 4003773089377                  |
| Tang               | grijs geatramenteerd           |
| Kop                | gepolijst                      |
| Greep              | met antislip kunststof bekleed |
| gewicht            | 361 g                          |
| Afmetingen         | 250 x 50 x 15 mm               |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC                |
| RoHS conformiteit  | niet van toepassing            |

### Technische specificaties

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Instelposities                         | 7                   |
| Capaciteit voor buizen (diameter)      | Ø 1/16 – 13/64 inch |
| Capaciteit voor buizen (diameter)      | Ø 5 – 27 mm         |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 5 – 27 mm           |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 13/64 – 1/16 inch   |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



