

VEILIGHEIDSSCHAAR SECUPLUS 568

BESTEL NU!

Bestelnummer	568001.00
Afmetingen in mm	285 x 17 x 100 mm
Gewicht schaar	232,4 g
Basismateriaal	Roestvrij staal



EXTRA
VEILIGHEID

Snijlengte van 115 mm
voor alle gangbare
snijmaterialen

Speciaal geslepen snijvlakken
voor optimale bescherming
van de gebruiker

Grote vingeropeningen
ook geschikt voor hand-
schoenen



**Robuuste ergonomische
greep (incl. soft grip)**
voor de zwaarste uitdagingen

**Hoogwaardige schroef en
extra schroefmoer**
voor een bijzonder stevige
verbinding

Roestvrijstalen snijvlakken
voor een lange levensduur

THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR-VEILIGHEIDSSCHAAR SECUPLUS 568

VEILIGHEIDSTECHNIEK



SECUPLUS
= Extra veiligheid



Veilig speciaal slijpwijze

De snijvlakken zijn niet hoekig, maar recht geslepen. Dit houdt in: veilig voor de vingers. Daarom dragen onze veiligheidsscharen de naam SECUPLUS = extra veiligheid.

TECHNISCHE KENMERKEN



Bijzonder ergonomisch



Snijlengte (115 mm)



Soft grip



Voor rechts- en linkshandigen



Voor extreme omstandigheden



Roestvrij



Afgeronde punten

TOEPASSINGSVOORBEELDEN



DE BELANGRIJKSTE SNIJMATERIALEN



Karton: tot 2-laags



Kunststof strapbanden



Folie- en papierbanen



Wikkel-, stretch-, krimpfolie



Textiel



Rubber



PVC



Leder

VERPAKKINGSINFORMATIE

Verpakkingseenheid	1 op kaart (zelfbediening) (10 scharen in de omverpakking)
Afmetingen individuele doos	330 x 13 x 125 mm
Gewicht individuele doos	258,4 g
Barcode individuele doos	4002632804861
Afmetingen omverpakking	130 x 140 x 367 mm
Gewicht omverpakking	2830,2 g
Barcode omverpakking	4002632854866