

De GYSFLASH 10.36/48 heeft een vermogen van 10A, en is geschikt voor het opladen van accu's van 36V en 48V, die gebruikt worden in tal van lichtere vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen en steps, golfkarretjes, in heftrucks of in «UPS» (uninterruptable power supply) apparatuur. Deze lader kan worden gebruikt voor het opladen van lood-accu's (Gel, AGM, Vloeibaar enz.), LFP / LiFePO4 accu's en Lithium-ion «standaard» accu's (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, enz.). Deze lader beschikt over 8 afzonderlijke intelligente laadprogramma's.

DUBBELE TECHNOLOGIE : LOOD & LITHIUM

• **High Performance**, inschakelduur van 10A bij 100% (30°C).

• **8 laadmodules :**


	Laadspanning	Algemene omschrijving
Pb Lood	36V	43,8 V
	48V	58,4 V
LiFePO4 Lithium-ijzerfosfaat	36V	43,2 V
	48V	54,0 V (15S) 58,0 V (16S)
LI-ION NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	36V	41,5 V
	48V	54,0 V (13S) 58,0 V (14S)



- De Lithium 48V laadmodule biedt u de mogelijkheid om te kiezen tussen 2 laadspanningen : 58,0 V of 54,0 V, naar gelang het aantal cellen in serie van de accu.
- Geoptimaliseerd druppelladen : de lader kan zonder problemen onbeperkt op de accu aangesloten blijven.
- «Auto Restart» functie in geval van stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.
- Laden van accu's vanaf 5V.

100% AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en de prestaties van lood-accu's, Lithium-accu's (LFP) en Lithium-ion accu's.
- Temperatuur-sensor, meet de omgevingstemperatuur en zorgt ervoor dat de accu zomer en winter volledig opgeladen wordt.
- De accu-lader regelt zelf, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, zeer nauwkeurig de laad-instellingen.
- Functie waarmee de laadkabels kunnen worden gekalibreerd, voor het optimaal opladen van de accu.



Speciale laadcurve in 7 stappen zonder toezicht.

Speciale laadcurve in 8 stappen en zonder toezicht.
«UVP Wake up» functie : hiermee kunt u uw accu, na een diepe ontlading, opnieuw reacteren en automatisch een laadprocedure opstarten.
*UVP : Under Voltage Protection

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- Optimale beveiliging : beveiligd tegen kortsluiting, ompoling en overladen. Anti-vonk systeem.
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- De geïntegreerde temperatuur-sensor beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen.

ERGONOMISCH

- Compacte behuizing, licht in gewicht en eenvoudig mee te nemen.
- Kabelaanluiting met snelkoppeling.
- Muurbevestiging mogelijk, magneet-bevestigingssysteem optioneel (art. code 026063).

Livré avec :



50 / 60 Hz	500 W	Icharge	V	Charge / Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	1,9 m
220-240 V AC	500 W	10 A	36 V	20 > 230 Ah (Pb) 10 > 230 Ah (Li)	<0.4 Ah /month	<150 mV Rms	I _U U	1,85	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	Automatic >2V	IP 32 IP 31	1,9 m
		8 A	48 V	15 > 160 Ah (Pb) 8 > 160 Ah (Li)			7 step (Pb) 8 step (LiFePO4)						