

KERN 347-075-100

Steunstang, OIML-klasse M1, 100 g, edelstaal fijn gedraaid

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	11,9048
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,2409
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	100 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Steunstang (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	26×240 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Maximaal totaalgewicht	2 kg
Maximaal individueel gewicht	1 kg
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-637
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	26×26×240 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256323
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

