







HandyLaser Plus

Universele laserwaterpas met 90° bundelsplitser - Gebruik van gerecycled materiaal voor duurzaamheid

De universele laserwaterpas maakt voor een groot aantal toepassingen, zoals tegelzetten, timmerwerk, gipsplaatconstructies en raamconstructies, het nauwkeurig horizontaal nivelleren mogelijk. Het meetapparaat beschikt over een puntlaser voor optische verlenging, die ook voor verticaal nivelleren gebruikt kan worden, door hem met een bundelsplitser te richten. Met de handmatige kantelfunctie kunnen ook hellingen eenvoudig bepaald worden. Op grond van de speciale veerclips is de laserwaterpas bijzonder geschikt voor het leggen van tegels. De magneethouder biedt het voordeel van handsfree werken aan metalen constructies. De slagvaste kunststof behuizing is grotendeels van gerecycled materiaal vervaardigd en levert een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Exact horizontaal uitlijnen
- Geïntegreerde puntlaser voor de optische verlenging
- Verticaal nivelleren door 90°-omleiding van de laserlijn per straaldeler
- Handmatige uitlijning van hellingen
- Speciale veerclips, ideaal voor het leggen van tegels



TECHNISCHE GEGEVENS

Exactheid van de libellen	± 0,5 mm / m
Nivellering	manueel
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	50 m
Lasergolflengte	650 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Gebruiksduur	ca. 65 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	210 mm x 59 mm x 62 mm
Gewicht	130 g (incl. batterijen)

LEVERINGSOMVANG

