


RollPilot S12



Rol-afstandsmeter voor gebruik op rechten en in bochten

De rol-afstandsmeter is geschikt voor de toepassing op rechte stukken en in/door bochten. Het op de centimeter nauwkeurige meetwiel bepaalt afstanden tot 9.999,9 meter en toont de meetwaarden op het eenvoudig af te lezen display met extra, fijne schaalverdeling. Een beweeglijke wijzer informeert over de exacte start- en eindpositie. Bij het vooruitrollen wordt de meetwaarde opgeteld, bij het achteruitrollen afgetrokken. Dankzij de goed te bereiken wielvast- en nullstelling direct in de handgreep is het gebruik zeer comfortabel. De inklapbare uitvoering maakt een handig transport mogelijk.

- Afstandsmeter voor de toepassing op rechte stukken en in bochten
- Exacte meetwaarden tot 9.999,9 m
- Meetwaardeweergave op goed afleesbaar display met extra, fijne schaalverdeling
- Exacte weergave van de start- en de eindpositie door een beweeglijke wijzer
- Goed bereikbare wielvast- en nullstelling direct in de handgreep
- Eenvoudig transport dankzij inklapbare uitvoering
- Slijtagevrije cardan-schaalaandrijving
- Mechanisch meetwiel met 1 meter omvang



TECHNISCHE GEGEVENS

Nauwkeurigheid (karakteristiek)*	± 1 mm/m
Nauwkeurigheid	± 0,1%
Reikwijdte	0 - 9.999,9 m
Radius meetwiel	159 mm
Omtrek meetwiel	1000 mm
Eenheden	m
Werkomstandigheden	-20°C ... 80°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Afmetingen (B x H x D)	318 mm x 1000 mm x 140 mm
Gewicht	1800 g (zonder toebehoren)



LEVERINGSOMVANG

