



MasterLevel Box


Digitale elektronische waterpassen in handig formaat - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De digitale elektronische waterpas in het handige, kwadratische formaat is ideaal voor de exacte uitlijning van hellingen. Het toestel beschikt over een 360°-hoekindicator en een referentiefunctie voor de overdracht van hoeken. Bij metingen boven hoofdhoogte draait het display mee, zodat het te allen tijde goed afleesbaar is. Met de Hold-functie kan de als laatste bepaalde meetwaarde op het display worden vastgehouden. De kalibratiefunctie garandeert een hoge meetnauwkeurigheid. Sterke hechtmagneten zijn bedoeld voor de veilige bevestiging op metalen oppervlakken. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig uitlijning van hellingen
- Handige 360°-hoekweergave
- Referentiefunctie voor de overdracht van hoeken
- Comfortabele metingen boven hoofdhoogte dankzij flipdisplay
- Hoge nauwkeurigheid en exacte aanpassing aan het meetoppervlak door kalibratiefunctie
- Hold-functie voor de fixatie van de actuele meetwaarde in de weergave

TECHNISCHE GEGEVENS

Exactheid van de elektronische meting	$\pm 0,2^\circ$ bij $0^\circ \dots 90^\circ$
Meetbereik hoekmeting	360°
Weergavenauwkeurigheid	1 decimaalcijfer
Weergavenauwkeurigheid $0^\circ - 1^\circ$	1 decimaalcijfer
Weergavenauwkeurigheid $1^\circ - 90^\circ$	1 decimaalcijfer
Stroomvoorziening	1 x 1,5V LR6 (AA)
Werkomstandigheden	$0^\circ\text{C} \dots 50^\circ\text{C}$, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	$-20^\circ\text{C} \dots 70^\circ\text{C}$, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend
Afmetingen (B x H x D)	59 mm x 59 mm x 28 mm
Gewicht	86 g (incl. batterij)



LEVERINGSOMVANG

