



DampFinder Compact




Universeel meettoestel voor hout- en bouwvocht voor de bepaling van het materiaalvocht - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De materiaalvochtmeter bepaalt het exacte, procentuele vochtgehalte van talrijke houtsoorten en bouwmaterialen, ideaal voor snelle controles. De meting van het houtvocht geschiedt in de modus van de houtgroepen A of B. Met de indexmodus kunnen meetpunten voor de detectie van vocht worden vergeleken. Met de referentiemeting via de beschermkap kan de gebruiker de nauwkeurigheid van het toestel te allen tijde controleren. Dankzij het goed af te lezen display is het gebruik buitengewoon comfortabel. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Snelle en exacte meting van hout- en bouwvocht
- Toepasbaar voor de controle van talrijke houtsoorten
- Index-functie voor de optimale beoordeling van verschillende materiaalcategorieën
- Effectieve controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap
- Handige weergave van de actuele omgevingstemperatuur bij het inschakelen
- Goed afleesbaar display

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting) Omgevingstemperatuur
Modus	Hout (2 groepen) Bouwmaterialen (8 materialen) Index
Meetbereik omgevingstemperatuur	-10°C ... 50°C
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur	± 2°C
Meetbereik hout	Houtgroep A: 5,6% ... 55,4% Houtgroep B: 7,3% ... 63,3%
Nauwkeurigheid (absoluut) hout	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% en >30%)
Meetbereik bouwmaterialen	0% ... 38%
Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen	± 0,15% (0% ... 10%) ± 1% (>10%)



LEVERINGSOMVANG

