



ClimaPilot


Digitale hygrometer voor de meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur met dauwpuntweergave - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Met de digitale hygrometer is de controle van het ruimteklimaat mogelijk door de meting van de relatieve luchtvochtigheid, de omgevingstemperatuur en de weergave van het berekende dauwpunt. De snelle sensortechnologie in de sensorpunt zorgt voor een korte meettijd. Handig bij het gebruik is de weergave van de kleinste of grootste meetwaarde. Op grond van het lage stroomverbruik is het apparaat ook geschikt voor langetermijnmetingen. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal voor een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Compact en handig toestel voor de controle van het ruimteklimaat
- Exacte meting van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt
- Handige weergave van de kleinste of grootste meetwaarde
- Korte meettijd dankzij snelle sensoriek
- Cliphouder

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Luchtvochtigheid Omgevingstemperatuur
Modus	Dauwpunt
Meetbereik omgevingstemperatuur	-10°C ... 50°C
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur	1°C
Meetbereik luchtvochtigheid (relatief)	20% ... 90%
Nauwkeurigheid (absoluut) luchtvochtigheid (relatief)	± 5% rH (25% rH ... 85% rH)
Meetbereik dauwpunttemperatuur	-28,6°C ... 47,9°C



1x
LR44

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.034E

GTIN (EAN) 4021563735181

VE 5