



VideoScope One



Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De compacte video-inspecteur met waterdichte camerakop is geschikt voor de eenvoudige visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken in buizen, holle ruimten, schachten, muurwerk en auto's. De verlichting met vier hoogrendementsleds zorgt voor een duidelijke opname, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Het beeld van de monitor staat dankzij rotatie en spiegeling altijd op de passende wijze ter beschikking. Het contrastrijke Ic-display biedt ook bij sterke lichtinval een optimale weergave. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal voor een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Eenvoudige probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Duidelijk opnames, ook onder slechte voorwaarden
- Waterdichte camerakop en kabel voor de toepassing op sanitair gebied
- Resistent tegen benzine en diesel
- Goede objectverlichting dankzij 4 hoogrendements-leds
- Beeld goed herkenbaar dankzij rotatie en spiegeling

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	9 mm
Resolutie camera	320 x 240 pixel
Zichtveld (fov)	53°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 7 cm
Beeldschermtype	2,7"
Resolutie display	320 x 240 pixel
Lengte sonde	1,5 m
Verlichting	5 helderheidsstanden
Digitale zoom	2-voudige digitale zoom in stappen van 20%
Aansluitingen	Video-uitgang cinchstekker
Stroomvoorziening	4 x 1,5V LR6 (AA)
Afmetingen (B x H x D)	100 mm x 200 mm x 130 mm x (zonder flexibele slang)
Gewicht	510 g (incl. batterijen)



LEVERINGSOMVANG

