

Energiedatenblatt & Spezifikationen

HiKOKI UL18DFW4Z Akku Kühl- und Wärmebox

Beim **HiKOKI UL18DFW4Z** handelt es sich um eine mobile Akku Kühl- und Wärmebox. Die Modellkennung „W4Z“ signalisiert, dass das Gerät in der Basisversion standardmäßig ohne Akkus und ohne Ladegerät ausgeliefert wird.

Energie- und Leistungsdaten

Das Gerät bietet drei verschiedene Stromversorgungsoptionen und kann flexibel per Akku, über die Steckdose oder im Auto betrieben werden.

Energiequellen	HiKOKI Akku, 230 V Netzstrom (Wechselstrom), 12 V Auto-Anschluss (KFZ)
Akkukompatibilität	HiKOKI 18 V oder MULTI VOLT Akku (Betrieb mit 1 oder 2 Akkus möglich)
Nenneingangsleistung	50 W
Eingangsspannung (DC)	18 V
Netzfrequenz	50 Hz
Energiemodus	Inklusive Eco Modus für eine energieeffiziente Nutzung

Temperatur & Kapazität

Die Box ist sowohl zum Kühlen von Getränken und Snacks als auch zum Warmhalten geeignet.

Niedrigste Kühltemperatur	3 °C
Höchste Heiztemperatur	65 °C
Volumen	24 Liter (bietet ausreichend Platz für 1,5-Liter-PET Flaschen)
Abmessungen (L x B x H)	425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,3 kg

Weitere Ausstattungsmerkmale

- Die Box ist mit einer USB-Verbindung ausgestattet.
- Die Temperatureinstellung erfolgt unkompliziert über ein Wählrad (Drehknopf) am Gerät.
- Für die Kabel (wie das mitgelieferte 1,8 m lange Netzkabel oder den 12V-Adapter) verfügt das Gehäuse über ein integriertes Aufbewahrungsfach.
- Zusätzlich ist ein praktischer Flaschenöffner direkt in das Gehäuse integriert.