

Samsung HQ60A 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Nero 20 W

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto: HQ60A **Codice prodotto:** HG55Q60AAEUXEN

Nome del prodotto : HQ60A



Samsung HQ60A. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Colore del prodotto: Nero, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 200 x 200 mm, Tipo di lunetta: Senza cornice 3. Tecnologia High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR, Lingue OSD: Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese,..., Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): HbbTV 2.0.2. Soluzione di gestione contenuti: Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM. Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Uscita audio digitale ottico	1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità porte RF	3
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte RJ-12	1
Tecnologia display *	QLED	Consumer Electronics Control (CEC)	Anynet+
Forma dello schermo	Piatto	Interfaccia comune	✓
Tecnologia di interpolazione del movimento	PQI (Picture Quality Index) 3100	Common interface Plus (CI+)	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Versione Common interface Plus (CI+)	1.4
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ponte Ethernet (LAN-Out)	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Audio	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	138 cm	Numero di altoparlanti	2
Tecnologia di elaborazione immagine	Quantum Processor Lite	Potenza in uscita (RMS) *	20 W
Gamma di colori	100%	Subwoofer incorporato	✗
Design		Formato audio integrato	Dolby Digital Plus
Colore del prodotto *	Nero	Audio Bluetooth	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Collegamento in rete	
Panel mounting interface 24/5000		Wi-Fi *	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo di lunetta	Senza cornice 3	Bluetooth *	✓
Mini supporto per il montaggio a parete	✓	Browser web	✓
Supporto girevole	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Prestazione		Gestione energetica	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi *	77 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Smart TV *	✓	Consumo energetico (max)	145 W
On Screen Display (OSD)	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	77 kWh
		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	131 kWh
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V

Prestazione		Gestione energetica	
Lingue OSD	Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero di lingue OSD	28	Scala di efficienza energetica	Da A a F
Electronic Programme Guide (EPG)	✓	Dimensioni e peso	
Spegnimento automatico	✓	Larghezza (con supporto)	1232,1 mm
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Profondità (con supporto)	228,8 mm
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	HbbTV 2.0.2	Altezza (con supporto)	747,8 mm
ConnectShare (HDD)	✓	Peso (con supporto)	16,2 kg
ConnectShare (USB)	✓	Larghezza (senza supporto)	1232,1 mm
Modalità risparmio energia	✓	Profondità (senza supporto)	25,7 mm
Modalità Acceso	✓	Altezza(senza supporto)	708,8 mm
Funzione Televideo	✓	Peso (senza supporto)	15,5 kg
Modalità ambiente	Sì	Dati su imballaggio	
Digital Clean View	✓	Larghezza imballo	1399 mm
Supporto IPv6	✓	Profondità imballo	148 mm
Supporto MBR	✓	Altezza imballo	846 mm
Mirroring del suono	✓	Peso dell'imballo	22,5 kg
Funzioni di ospitalità		Contenuto dell'imballo	
Menu Home per hospitality	✓	Telecomando portatile	✓
Elenco canale hotel	✓	Tipo telecomando	TM2180E
Funzione Plug and Play per hospitality	✓	Cavi inclusi	AC, Dati
Messaggio di benvenuto	✗	Kit di montaggio	✓
Alimentazione di backup dell'orologio	✓	Batterie incluse	✗
Funzione My Channel	✓	Mini supporto a parete incluso	✓
Clonazione USB	✓	Altre caratteristiche	
Funzione sottotitoli	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Modalità sorgente automatica	✗	Compatibilità H.Browser	✓
Sveglia	✓	Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance)	✓
Soluzione di gestione contenuti	Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM	TTX clock update (analogue)	✗
Modalità di sicurezza	✓	Sintonizzatore TV	
Connettività		Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale
Quantità porte HDMI *	3	Formato del segnale digitale *	ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Quantità porte USB 2.0 *	2	Auto ricerca canali	✓
Uscita (L, R) audio	1	Visualizzazione del menu dei canali	✓
		Caratteristiche speciali	
		Tecnologie Samsung (AV/TV)	Contrast Enhancer, LED Clear Motion, Samsung TV Plus, Supreme UHD Dimming



8806092625051

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.