Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: asalite

Adres van de leverancier: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Typeaanduiding: ASAL0118

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	E27		
Netspanning of niet-netspanning:	NMLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Ja		
Antiverblindingsscherm:	Nee	Dimbaar:	Nee
Productparameters			
Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Algemene productparameters:			
Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	6	Energie-efficiëntieklasse	F
Nuttige lichtstroom (ϕuse), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360º), in een brede kegel (120º) of in een smalle kegel (90º)	660 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	2 700
Energie in gebruiksstand (P_{on}), uitgedrukt in W	6,0	Energie in stand-by-stand (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	80

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	108	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	60		
	Diepte	1		
Beweerd equivalent vermogen[(a)]		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,462 0,416
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		6	Overlevingsfactor	0,90
Lumenbehoudsfactor		0,95		

[(a)] '-' : niet van toepassing;

[(b)] '-' : niet van toepassing;

Inspection Report


Customer		Products Description	A60 6W 2700K
Inspection Date	2018.7.3	Inspector	
NO Inspection item	Test report		

A60 6W 2700K

EVERFINE 远方

远方(EVERFINE)HAAS-1200光色电测试报告　　第 1 页　共 4 页

光 源 光 谱 测 试 报 告



颜色参数:

色品坐标:x=0.4622　y=0.4168/u'=0.2612 v'=0.5301

相关色温:Tc=2715K(色差Duv=0.0021) 主波长:λd=583.5nm 色纯度: Purity=63.9%

色比:R=26.9% G=70.7% B=2.5%　峰值波长:λp=604.6nm　半宽度:Δλd=110.9nm

显色指数:Ra=82.0

R1 =81　R2 =94　R3 =91　R4 =78　R5 =82　R6 =95　R7 =79

R8 =55　R9 =6　R10=87　R11=78　R12=78　R13=85　R14=96　R15=72

光度参数:

光通量　Φ = 698.7 lm　光效 : 115.54 lm/W　辐射通量 Φe = 2.166 W

电参数:

电压 V = 230.6 V 电流 I = 0.05001 A 功率 P = 6.047 W 功率因数 PF = 0.5243

分级:OUT　　白光分类:OUT

仪器状态: 积分时间 T = 1586 ms　Ip = 55135 (84%)

产品型号:　　产品编号:441

测试人员:　　测试日期:2018-05-08

环境温度:25.3℃　　环境湿度:65.0%

制造厂商:　　备　注:

Model in de EU in de handel gebracht van 17/09/2019.

EPREL-registratienummer: 978196

https://eprel.ec.europa.eu/qr/978196

Leverancier: Asalite Lighting Kft. (Importeur)

Website: www.asalite.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: Monoki Péter

Website: www.asalite.com

E-mail: petermonoki@asalite.com

Telefoon: +36704333200

Adres:
Vak Bottyán 22/a
4033 Debrecen
Hongarije