

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: asalite

Adres van de leverancier: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Typeaanduiding: ASAL0070

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	G4		
Netspanning of niet-netspanning:	NMLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Ja		
Antiverblindingscherm:	Nee	Dimbaar:	Nee

Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
-----------	--------	-----------	--------

Algemene productparameters:


Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	2	Energie-efficiëntieklasse	G
Nuttige lichtstroom (ϕ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	110 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	3 000
Energie in gebruiksstand (P_{on}), uitgedrukt in W	1,5	Energie in stand-by-stand (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	80

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	12	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	37		
	Diepte	1		
Beweerd equivalent vermogen ^(a)		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,010 0,010
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		80	Overlevingsfactor	0,95
Lumenbehoudsfactor		0,00		

(a) : niet van toepassing;

(b) : niet van toepassing;

电光源测试报告



颜色参数:

色品坐标: $x=0.4349$ $y=0.3985$

色品坐标: $u'=0.4349$ $v'=0.3985$ ($duv=-1.99e-03$)

相关色温: $T_c=2988K$ 主波长: $\lambda_d=583.6nm$ 色纯度: $Pur=50.1\%$ 质心波长: $595.0nm$

色比: $R=25.2\%$ $G=72.3\%$ $B=2.5\%$ 峰值波长: $\lambda_p=610.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=126.2nm$

显色指数: $Ra=84.0$

$R1=83$ $R2=93$ $R3=95$ $R4=82$ $R5=84$ $R6=92$ $R7=82$

$R8=60$ $R9=12$ $R10=85$ $R11=82$ $R12=79$ $R13=86$ $R14=98$ $R15=76$

光度参数:

光通量: $237.28 lm$ 辐射通量: $0.80028 W$ 光效: $114.8 lm/W$

电参数:

灯具电参数: $U=12.17V$ $I=0.2490A$ $P=2.068W$ $PF=0.6827$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=12628 (R=4)$ 最大波动: $\% = 0.824\%$

主通道峰值: $Ip=143 (G=2, D=39)$

倍增管: $0.0^\circ C$ 测试装置: $0.0^\circ C$

产品型号: **G9MR11 IW1-2**

产品编号: **89**

环境温度: **25.3°C**

测试人员: **H**

软件版本: **V2.00.100**

制造厂商:

测试单位:

环境湿度: **65.0%**

测试日期: **2017-12-11 10:56:32**

测试仪器: 远方 **PMS-50SSA_V1** 系统 (11040002)

Model in de EU in de handel gebracht van 13/09/2018.



EPREL-registratienummer: 1294233

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1294233>

Leverancier: Asalite Lighting Kft. (Importeur)

Website: www.asalite.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: Monoki Péter

Website: www.asalite.com

E-mail: petermonoki@asalite.com

Telefoon: +36704333200

Adres:

Vak Bottyán 22/a
4033 Debrecen
Hongarije