Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: asalite

Adres van de leverancier: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Typeaanduiding: ASAL0174

Lichtbrontype:


Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	E27		
Netspanning of niet-netspanning:	NMLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Ja		
Antiverblindingsscherm:	Nee	Dimbaar:	Nee
Productparameters			
Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Algemene productparameters:			
Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	13	Energie-efficiëntieklasse	F
Nuttige lichtstroom (ϕuse), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360º), in een brede kegel (120º) of in een smalle kegel (90º)	1 300 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	4 000
Energie in gebruiksstand (P_{on}), uitgedrukt in W	13,0	Energie in stand-by-stand (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	80


			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	138	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	43		
	Diepte	1		
Beweerd equivalent vermogen[(a)]		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,381 0,383
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		6	Overlevingsfactor	0,90
Lumenbehoudsfactor		0,95		

[(a)] '-' : niet van toepassing;

[(b)] '-' : niet van toepassing;

电 光 源 测 试 报 告





颜色参数:

色品坐标:x=0.3818 y=0.3839
色品坐标:u'=0.3818 v'=0.3839(duv=2.94e-03)
相关色温:Tc=4014K 主波长:λd=577.5nm 色纯度: Pur=29.8% 质心波长:569.0nm
色比:R=19.6% G=76.8% B=3.6% 峰值波长:λp=590.0nm 半宽度:Δλp=150.2nm
显色指数:Ra=83.2

R1 =81	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =87	R7 =85	
R8 =63	R9 =6	R10=78	R11=79	R12=63	R13=84	R14=98	R15=74

光度参数:

光通量: 1571.7 lm 辐射通量: 4.7584 W 光效:118.2 lm/W

电参数:

灯具电参数: U=231.3V I=0.1113A P=13.30W PF=0.5166

仪器状态:
扫描范围:380.0nm-800.0nm *扫描间隔:5.0nm[0]* *主通道峰值:Ip=6895(G=3,D=49)*
参考通道:REF=6690(R=3) *最大波动:%=0.015%* *倍增管:29.4℃ 测试装置:35.6℃*

产品型号:ASA0174 T45 13W 4000K H 制造厂商:
产品编号:1655 测试单位:
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%
测试人员:H 测试日期:2020-08-10 13:51:14
软件版本:V2.00.100 测试仪器:远方PMS-50SSA_V1系统(11040002)

Unregistered

Model in de EU in de handel gebracht van 08/07/2020.

EPREL-registratienummer: 925589

https://eprel.ec.europa.eu/qr/925589

Leverancier: Asalite Lighting Kft. (Importeur)

Website: www.asalite.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: Monoki Péter

Website: www.asalite.com

E-mail: petermonoki@asalite.com

Telefoon: +36704333200

Adres:
Vak Bottyán 22/a
4033 Debrecen
Hongarije