

**SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego)
SKMU PG11-K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller ma w ofercie wiele różnych wpustów kablowych/przewodowych: różne wersje dławnic z tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej o stopniach ochrony IP 66, 67, 68 lub IP 69 K. Modułowe systemy wpustów wieloprzewodowych/kablowych pozwalają - jako równorzędna alternatywa - na proste i szybkie wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów do urządzeń. Wreszcie dostępne są zarówno dławnice kablowe z certyfikatem EX, jak też systemy wpustów kablowych/przewodowych.

- Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego i mosiądzu
- złącza śrubowe EMC
- Do obszarów zagrożonych wybuchem
- Certyfikaty VDE, CSA i UL

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SKMU PG11-K GR
Nr zam.	1697460000
Wykonanie	SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontrująca, PG 11, 5 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190880576
J. op.	100 Szt.

SKMU PA (nakrętka kontrolująca z tworzywa sztucznego) SKMU PG11-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 1,2 g

Szerokość

grubość 5 mm

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Klasa palności wg UL 94	V-2
długość gwintu	5 mm	grubość	5 mm
gwint (wewnętrzny)	PG 11	gwint (zewnętrzny)	PG 11
rozmiar klucza 1	24 mm	tworzywo	poliamid 6 (PA6 - GF30)
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica zewnętrzna	27,72 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

SKMU PA (nakrętka kontrolująca z tworzywa sztucznego)
SKMU PG11-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

