

VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego) VP M12 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VP M12 K54
Nr zam.	1776930000
Wykonanie	VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego), Korek, M 12, 6 mm, IP65, poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248156375
J. op.	100 Szt.

**VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego)
VP M12 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	5,5 mm	Długość (cale)	0,217 inch
Masa netto	0,9 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Klasa palności wg UL 94	V-2
Stopień ochrony	IP54	długość gwintu	6 mm
gwint (zewnątrzny)	M 12	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	poliamid 6 (PA6 - GF30)
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica głowicy	15 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego) VP M12 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

