

**VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu)
VP M16-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VP M16-MS65
Nr zam.	1777730000
Wykonanie	VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, M 16, 5 mm, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248158003
J. op.	100 Szt.

**VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu)
VP M16-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	8 mm	Długość (cale)	0,315 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0,315 inch
Masa netto	5,21 g	Średnica	18 mm

Temperatury

Temperatura pracy, max.	100 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu) VP M16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

