

**VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu)
VP M20-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VP M20-MS65
Nr zam.	1777740000
Wykonanie	VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, M 20, 6 mm, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248158010
J. op.	100 Szt.

**VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu)
VP M20-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	9,5 mm	Długość (cale)	0,374 inch
Wysokość	9,5 mm	Wysokość (cale)	0,374 inch
Masa netto	7,3 g	Średnica	22 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP68	długość gwintu	6 mm
gwint (zewnątrzny)	M 20	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	uszczelka	NBR
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica głowicy	22 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu) VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

