

VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciążeniem) VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dławnica kablowa z umieszczonym na zewnątrz zabezpieczeniem przed naprężeniami w postaci szczęk zaciskowych, IP54

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VGM25-MS54 ZE
Nr zam.	1778480000
Wykonanie	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciążeniem), Dławnica kablowa, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248161492
J. op.	25 Szt.

VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciążeniem) VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	38 mm	Długość (cale)	1,496 inch
Masa netto	93,9 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Stopień ochrony	IP54
długość gwintu	7 mm	gwint (zewnątrzny)	M 25
moment obrotowy króćca, maks.	12 Nm	moment obrotowy króćca, min.	12 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	8 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	8 Nm
obszar zacisku, zabezpieczenie przed naprężeniami, maks.	21 mm	obszar zacisku, zabezpieczenie przed naprężeniami, min.	12 mm
rodzaj ochrony z GWDR	IP65	rozmiar klucza 1	34 mm
rozmiar klucza 2	30 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	NBR
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	19 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	9 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD