

**VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego)
VP M16 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VP M16 K54
Nr zam.	1776920000
Wykonanie	VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego), Korek, M 16, 7 mm, IP65, poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248156368
J. op.	100 Szt.

**VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego)
VP M16 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	5,5 mm	Długość (cale)	0,217 inch
Masa netto	1,6 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	100 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

**VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego)
VP M16 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

