

**SKMU MS EMV (nakrętka kontrująca z mosiądzu - EMC)
SKMU EMV M20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller ma w ofercie wiele różnych wpustów kablowych/przewodowych: różne wersje dławnic z tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej o stopniach ochrony IP 66, 67, 68 lub IP 69 K. Modułowe systemy wpustów wieloprzewodowych/kablowych pozwalają - jako równorzędna alternatywa - na proste i szybkie wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów do urządzeń. Wreszcie dostępne są zarówno dławnice kablowe z certyfikatem EX, jak też systemy wpustów kablowych/przewodowych.

- Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego i mosiądzu
- złącza śrubowe EMC
- Do obszarów zagrożonych wybuchem
- Certyfikaty VDE, CSA i UL

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SKMU EMV M20
Nr zam.	1777630000
Wykonanie	SKMU MS EMV (nakrętka kontrująca z mosiądzu - EMC), Nakrętka kontrująca, M 20, 3.6 mm, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248157907
J. op.	100 Szt.

SKMU MS EMV (nakrętka kontruująca z mosiądzu - EMC)

SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	5,8 g
------------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szerokość

grubość	1 mm
---------	------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	długość gwintu	3,6 mm
grubość	1 mm	gwint (wewnętrzny)	M 20
gwint (zewnątrzny)	M 20	rozmiar klucza 1	24 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
średnica zewnętrzna	26,56 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

SKMU MS EMV (nakrętka kontruująca z mosiądzu - EMC)
SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

