

**VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu)  
VP M12-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VP M12-MS65                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1777720000</a>                                                 |
| Wykonanie  | VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, M 12, 5 mm, mosiądz, niklowany |
| GTIN (EAN) | 4032248157990                                                              |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                   |

**VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu)  
VP M12-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                 |            |
|------------|--------|-----------------|------------|
| Długość    | 7,5 mm | Długość (cale)  | 0,295 inch |
| Wysokość   | 7,5 mm | Wysokość (cale) | 0,295 inch |
| Masa netto | 3,27 g | Średnica        | 14 mm      |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Informacje ogólne**

|                                    |                    |                                               |        |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Dławnice kablowe                   | metryczna          | Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | NBR    |
| Stopień ochrony                    | IP68               | długość gwintu                                | 5 mm   |
| gwint (zewnątrzny)                 | M 12               | skok gwintu                                   | 1,5 mm |
| tworzywo                           | mosiądz, niklowany | uszczelka                                     | NBR    |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C             | zakres temperatur roboczych, min.             | -40 °C |
| średnica głowicy                   | 14 mm              |                                               |        |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                      |

## VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu) VP M12-MS65

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

