

**obudowa HDC
HDC 24B XXL MOUNT FRAME****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

Nowe obudowy RockStar® są odporne na działanie wody morskiej oraz cechują się dużą odpornością na uderzenia. Zapewniają stopień ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto zostały zaprojektowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych i są przystosowane do użytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normą DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny idealnie nadają się do zapewniania niezawodnych i bezobsługowych połączeń w transporcie, inżynierii ruchu, energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich wymaganiach. Podczas projektowania wdrożono także rozwiązania zapewniające obudowę dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24B XXL MOUNT FRAME
Nr zam.	1003470000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, , Zamknięcie gwintowe, standard
GTIN (EAN)	4032248699810
J. op.	1 Szt.

obudowa HDC HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	58 mm	Szerokość (cale)	2,283 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Głębokość	156 mm	Głębokość (cale)	6,142 inch
Wymiar mocowania szerokość	130 mm	Wymiar mocowania wysokość	32 mm
Masa netto	88 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-50 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Tak	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Stopień ochrony	IP68, IP69K		

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)	Wielkość konstrukcyjna	8
część górna/część dolna/wieko	Część dolna	wersja systemu zamykania	Zamknięcie gwintowe

wymiary

długość obudowy	156 mm	odstęp otworów długość A2	130 mm
wysokość obudowy B	12 mm		

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)		

General data

Wielkość konstrukcyjna	8	Stopień ochrony	IP68, IP69K
------------------------	---	-----------------	-------------

Material

Barwny	srebrno-szary
--------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-04	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

obudowa HDC HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

**obudowa HDC
HDC 24B XXL MOUNT FRAME**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

