

**Zaciski śrubowe (złączki specjalne)
WF 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Klippon® Connect z kołkami**

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WF 8
Nr zam.	1780860000
Wykonanie	Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przełotowa rządowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 50 mm ² , Przyłącze sworzniowe
GTIN (EAN)	4032248219346
J. op.	25 Szt.

**Zaciski śrubowe (złączki specjalne)
WF 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	22,8 mm	Szerokość (cale)	0,898 inch
Wysokość	67 mm	Wysokość (cale)	2,638 inch
Głębokość	63,5 mm	Głębokość (cale)	2,5 inch
Masa netto	46,174 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C		

Przyłącze kołkowe

2 x końcówka przewodu DIN 46 234	2,5...50 mm ²	2 x końcówka przewodu DIN 46 235	6...35 mm ²
Końcówka przewodu DIN 46 234	2,5...50 mm ²	Końcówka przewodu DIN 46 235	6...35 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	12 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	6 Nm
Napięcie przy TW żywica epoksydowa	2 300 V	Napięcie udarowe przy TW żywica epoksydowa	12 kV
Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego	M 8		

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy	1	otwarte strony	otwarty
rodzaj montażu	wciskany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	50 mm ²	Napięcie znamionowe	1 000 V
Napięcie przy TW żywica epoksydowa	2 300 V	Prąd znamionowy	150 A
prąd przy maks. przewodzie	150 A	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,21 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV	Napięcie udarowe przy TW żywica epoksydowa	12 kV
Stopień zanieczyszczenia	3		

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA)	0 AWG	Min. przekrój przewodu (CSA)	14 AWG
Napięcie rozm. C (CSA)	1000 V	Nr certyfikatu (CSA)	200039-1244019
Prąd Gr C (CSA)	200 A		

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (UR)	1000 V	Napięcie rozm. C (UR)	1000 V
Nr certyfikatu (UR)	E60693	Nr certyfikatu (cURus)	E60693
Prąd Gr B (UR)	150 A	Prąd Gr C (UR)	150 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)	0 AWG	Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)	14 AWG

**Zaciski śrubowe (złączki specjalne)
WF 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**parametry systemu**

Wykonanie	Złączki jednobolcowe	Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów miedzianych)	6...12 Nm
niezbędna płyta zamykająca	Nie	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	1	poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie
Przyłącze PE	Nie	Szyna	TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

2 x końcówka przewodu DIN 46 234	2,5...50 mm ²	2 x końcówka przewodu DIN 46 235	6...35 mm ²
Końcówka przewodu DIN 46 234	2,5...50 mm ²	Końcówka przewodu DIN 46 235	6...35 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	12 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	6 Nm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe	Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego	M 8
Zakres zaciskania, maks.	50 mm ²	Zakres zaciskania, min.	2,5 mm ²
liczba przyłączy	1		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DE_PT1004_20160418_852_ISSUE01.pdf

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	Safety Information
--------------------------------	------------------------------------

**Zaciski śrubowe (złączki specjalne)
WF 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

