

**obudowa HDC
HDC 10B KBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 10B KBU 1M25G
Nr zam.	1021250000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65, Obudowa sprzęgu, Jarzmo poprzeczne w części dolnej, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
GTIN (EAN)	4032248736232
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 10B KBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	55 mm	Szerokość (cale)	2,165 inch
Wysokość	55 mm	Wysokość (cale)	2,165 inch
Głębokość	115,7 mm	Głębokość (cale)	4,555 inch
Masa netto	206 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Nie
Typ	Przedłużenie sprzęgu	Wielkość konstrukcyjna	4
Wymiary wlotów kablowych	M 25	część górna/część dolna/wieko	Część dolna
gwint (wewnętrzny)	M 25	liczba wpustów kablowych u góry	1
liczba wpustów kablowych z boku	0	uszczelka	NBR
wersja obudowy	Obudowa sprzęgu	wersja pałąka	Jarżmo poprzeczne
wersja systemu zamykania	Jarżmo poprzeczne w części dolnej	wpust kablowy	z gwintem

wymiary

długość obudowy	73 mm	szerokość obudowy C	43 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość obudowy B	54,65 mm

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Przedłużenie sprzęgu	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	M 25	Wielkość konstrukcyjna	4
Stopień ochrony	IP65		

Material

Barwny	szary
--------	-------

**obudowa HDC
HDC 10B KBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
------------------	------------------------------------

obudowa HDC HDC 10B KBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

