

SAI-Y-4S-M12/M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Dystrybutory typu Y są stosowane do łączenia sygnałów wielokrotnych w wiązki i ich rozdzielania, pozwalając zaoszczędzić przestrzeń.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-Y-4S-M12/M12
Nr zam.	1060730000
Wykonanie	Wtyk Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248810192
J. op.	1 Szt.

SAI-Y-4S-M12/M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 23 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek M12	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Moment dokręcający	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Dane ogólne

Materiał styków gniazdo	CuSn	Materiał styków pręt	CuZn
Podstawowy materiał obudowy	PBT	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	A	napięcie znamionowe	24 V
Ścieżka połączenia	M12 / M12		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAI-Y-4S-M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

1. Female M12

2. Female M12

