

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8
Nr zam.	1078720000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M8 thread, złącze męskie, proste, M 8, Liczba biegunów: 4
GTIN (EAN)	4032248840618
J. op.	1 Szt.

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 12 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	90 °C	Temperatura pracy, min.	-30 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-104

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 8	Długość przewodu plecionego / kabla	0,5 m
Liczba biegunów	4	Napięcie znamionowe	60 V (3-biegunowe) / 30 V (4-biegunowe)
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Powierzchnia styku	pozlaczany
Przekrój żyły	0,25 mm ²	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	30 V
tworzywo	PVC	Ścieżka połączenia	M8 thread

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	WSCAD

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

