# obudowa HDC
# HDC IP68 04A AWS 1M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nowe obudowy RockStar® są odporne na działanie wody morskiej oraz cechują się dużą odpornością na uderzenia. Zapewniają stopień ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto zostały zaprojektowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych i są przystosowane do użytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normą DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny idealnie najdą się do zapewniania niezawodnych i bezobsługowych połączeń w transporcie, inżynierii ruchu, energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich wymaganiach. Podczas projektowania wdrożono także rozwiązania zapewniające obudową dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | HDC IP68 04A AWS 1M20 |
| Nr zam. | 1081480000 |
| Wykonanie | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 1, Stopień ochrony: IP68, IP69K, Obudowa doczepiana, Zamknięcie gwintowe, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248844227 |
| J. op. | 1 Szt. |

# obudowa HDC
# HDC IP68 04A AWS 1M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 67 mm | Szerokość (cale) | 2,638 inch |
| Wysokość | 43,7 mm | Wysokość (cale) | 1,72 inch |
| Głębokość | 50 mm | Głębokość (cale) | 1,969 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 41 mm | Wymiar mocowania wysokość | 41 mm |
| Masa netto | 135 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura graniczna | -50 °C ... 125 °C |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obudowy EMC | Tak | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Stopień ochrony | IP68, IP69K |

### wersja

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | standard | Odpowiednie do ModuPlug® | Nie |
| Typ | Dobudowa (przeprowadzenie) | Wielkość konstrukcyjna | 1 |
| Wymiary wlotów kablowych | M 20 | część górna/część dolna/wieko | Część dolna |
| gwint (wewnętrzny) | M 20 | liczba wpustów kablowych u góry | 0 |
| liczba wpustów kablowych z boku | 1 | uszczelka | kauczuk silikonowy |
| wersja obudowy | Obudowa doczepiana | wersja pałąka | Zamknięcie gwintowe |
| wersja systemu zamykania | Zamknięcie gwintowe | wpust kablowy | z gwintem |

### wymiary

| | | | |
|---|---|---|---|
| długość obudowy | 50 mm | odstęp otworów długość A2 | 41 mm |
| wpust kablowy | z gwintem | | |

### Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzina produktów | obudowa HDC | Rodzaj produktu | Obudowy |
| Typ | Dobudowa (przeprowadzenie) | wpust kablowy | z gwintem |

### General data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wymiary wlotów kablowych | M 20 | Wielkość konstrukcyjna | 1 |
| Stopień ochrony | IP68, IP69K | | |

### Material

| | |
|---|---|
| Barwny | czarny |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Data sporządzenia 4 lipca 2019 18:29:51 CEST

# obudowa HDC
# HDC IP68 04A AWS 1M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Dane projektowe | EPLAN |
| Dane projektowe | STEP |

# obudowa HDC
# HDC IP68 04A AWS 1M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

