

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



gniazdko / sprzętło, wersja FreeCon do łączników
wtykowych PushPull Var.14 zgodny z IEC 61076-3-117

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-CD-V14MRJ-FJ
Nr zam.	1068880000
Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, moduł RJ45
GTIN (EAN)	4032248824021
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 361 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Okablowanie

PROFINET

Podstawowy materiał obudowy

profil aluminiowy,
Pokrywa: odlew
ciśnieniowy z cynku,
niklowany

Stopień ochrony

IP65

Dane techniczne modułu RJ45

Cykle wpinania modułu RJ45 750

Kategoria modułu RJ45 Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Materiał podstawowy obudowy modułu RJ45 odlew ciśnieniowy
cynkowy, niklowany

Okablowanie PROFINET

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
dru, maks. (AWG)

AWG 22

Przyłącze 1 modułu RJ45

IDC

Rezystancja izolacji modułu RJ45 > 500 MΩ

Siła wpinania modułu RJ45

≤ 30 N

Wytrzymałość napięciowa modułu
RJ45, zestyk - zestyk

≤ 1000 V DC

Ekranowanie modułu RJ45

360° styk do ekranu

Kolor modułu RJ45

srebrny

Obciążalność prądowa modułu RJ45

1 A

Powierzchnia zestyku modułu RJ45

Złoto na niklu

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
dru, min. (AWG)

AWG 26

Przyłącze 2 modułu RJ45

RJ45

Rezystancja zestyku modułu RJ45

≤ 20 mΩ

Wytrzymałość napięciowa modułu
RJ45, zestyk - ekran

≤ 1500 V DC

NormyKomunikacyjne instalacje kablowe
niezależne od aplikacjiDIN EN 61918 Projekt
02.2007, ISO / IEC
24702:2006, ISO / IEC
11801:2002, ANSI /
TIA / EIA-568-B.2-10, EN
50173-1:2007Komunikacyjne instalacje kablowe
zależne od aplikacjiInstrukcja instalacyjna
PROFINET

Stopnie ochrony IP

IEC 60529

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-3-117 wariant
14, IEC 60603-7-5Norma UL dot. akcesoriów
komunikacyjnych

UL 1863

Nr certyfikatu (cULus)

E316369

Klasyfikacje

ETIM 3.0

EC000018

ETIM 4.0

EC000018

ETIM 5.0

EC000018

ETIM 6.0

EC000437

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.0

27-44-02-02

eClass 9.1

27-44-03-92

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności


[DUXR.E316369](#)

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Bottom view


Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy




Bottom view with mounting foot

Rysunek wymiarowy



Front view



Side view