

**obudowa HDC
HDC IP68 HP 24B AS S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewów aluminiowych i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC IP68 HP 24B AS S
Nr zam.	1079920000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, Obudowa cokołu, Zamknięcie gwintowe, standard
GTIN (EAN)	4032248841936
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC IP68 HP 24B AS S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	84,5 mm	Szerokość (cale)	3,327 inch
Wysokość	260 mm	Wysokość (cale)	10,236 inch
Głębokość	228 mm	Głębokość (cale)	8,976 inch
Wymiar mocowania szerokość	208 mm	Wymiar mocowania wysokość	170 mm
Masa netto	1 834,4 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-50 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Tak	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68, IP69K
Typoszerzeg	HighPower	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy
tworzywo kątownik mocujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Typ	Obudowa podstawy
Wielkość konstrukcyjna	8	część górna/część dolna/wieko	Część dolna
uszczelka	kauczuk silikonowy	wersja obudowy	Obudowa cokołu
wersja pałaka	Zamknięcie gwintowe	wersja systemu zamykania	Zamknięcie gwintowe

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Obudowa podstawy		

General data

Wielkość konstrukcyjna	8	Stopień ochrony	IP68, IP69K
------------------------	---	-----------------	-------------

Material

Barwny	czarny
--------	--------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

obudowa HDC HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

obudowa HDC HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

