

**obudowa HDC**  
**HDC IP68 24B SS 1M40**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nowe obudowy RockStar® są odporne na działanie wody morskiej oraz cechują się dużą odpornością na uderzenia. Zapewniają stopień ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto zostały zaprojektowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych i są przystosowane do użytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normą DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny idealnie nadają się do zapewniania niezawodnych i bezobsługowych połączeń w transporcie, inżynierii ruchu, energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich wymaganiach. Podczas projektowania wdrożono także rozwiązania zapewniające obudowę dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	HDC IP68 24B SS 1M40
Nr zam.	<a href="#">1081410000</a>
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, Obudowa cokołu, Zamknięcie gwintowe, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
GTIN (EAN)	4032248877454
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC  
HDC IP68 24B SS 1M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3,15 inch
Wysokość	111,5 mm	Wysokość (cale)	4,39 inch
Głębokość	216 mm	Głębokość (cale)	8,504 inch
Wymiar mocowania szerokość	187 mm	Wymiar mocowania wysokość	60 mm
Masa netto	1 225,48 g		

**Temperatury**

Temperatura graniczna	-50 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

**Dane ogólne**

Obudowy EMC	Tak	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68, IP69K

**wersja**

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Typ	Obudowa podstawy	Wielkość konstrukcyjna	8
Wymiary wlotów kablowych	M 40	część górna/część dolna/wieko	Część dolna
gwint (wewnętrzny)	M 40	liczba wpustów kablowych u góry	0
liczba wpustów kablowych z boku	1	uszczelka	kauczuk silikonowy
wersja obudowy	Obudowa cokołu	wersja pałaka	Zamknięcie gwintowe
wersja systemu zamykania	Zamknięcie gwintowe	wpust kablowy	z gwintem

**wymiary**

długość obudowy	216 mm	odstęp otworów długość A2	187 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość obudowy B	111,5 mm

**Design**

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Obudowa podstawy	wpust kablowy	z gwintem

**General data**

Wymiary wlotów kablowych	M 40	Wielkość konstrukcyjna	8
Stopień ochrony	IP68, IP69K		

**Material**

Barwny	czarny
--------	--------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**Karta katalogowa****obudowa HDC  
HDC IP68 24B SS 1M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Brozura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

**obudowa HDC  
HDC IP68 24B SS 1M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

