


wkład HDC HDC HP 250 M 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC HP 250 M 50
Nr zam.	1119080000
Wykonanie	wkład HDC, złącze męskie, 3000 V, 250 A, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 250
GTIN (EAN)	4032248900343
J. op.	1 Szt.

**wkład HDC
HDC HP 250 M 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	82,6 mm	Długość (cale)	3,252 inch
Masa netto	126,31 g	Średnica	32 mm

Temperatury

Temperatura graniczna	-50 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	Poliamid z włóknem szklanym
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	3 000 V	Powierzchnia	srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu	50 mm ²	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	250 A
Rezystancja skrośna	≤ 0,1 mΩ	Stopień zanieczyszczenia	PD 2 (PD 3)
Typ	złącze męskie	Typoszereg	HighPower
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	15 kV	Wielkość konstrukcyjna	250
Wytrzymałość izolacji	10 ¹⁰ Ω	tworzywo	stop miedzi

Connection data

Przekrój przyłącza przewodu, min.	50 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	50 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 1		

Design

Rodzina produktów	wkład HDC	Rodzaj produktu	Styk zaciskany
Typ	złącze męskie	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane

General data

Wielkość konstrukcyjna	250
------------------------	-----

Material

Materiał izolacyjny	Poliamid z włóknem szklanym	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-0	tworzywo	stop miedzi

Dane przyłączeniowe PE

Rodzaj przyłącza PE	Przyłącze zagniatane, złącze śrubowe
---------------------	---

**wkład HDC
HDC HP 250 M 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**zestryk mocy**

Rodzaj złącza zestryk mocy	Przyłącze zagmatane	długość zdejmowanej izolacji zestryk mocy	24 mm
napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestryk mocy	3 000 V	prąd znamionowy (DIN EN 61984) zestryk mocy	250 A
udarowe napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestryk mocy	15 kV		

wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	24 mm	Powierzchnia	srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	50 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	50 mm ²
Rezystancja skrośna	≤ 0,1 mΩ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagmatane
Wielkość konstrukcyjna	250	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 1
tworzywo	stop miedzi		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000796	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

wkład HDC HDC HP 250 M 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

