Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



gniazdko, wersja FreeCon do łączników wtykowych PushPull Var.4 według IEC 61076-3-106 z metalu

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Nr zam.	1122710000
Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, RJ45, Sprzęgło
GTIN (EAN)	4032248904778
J. op.	1 Szt.

Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	243,48 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Cykle wpinania	750	Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: odlew ciśnieniowy z cynku, niklowany
Stopień ochrony	IP65		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (cULus)	E316369

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A

Dane techniczne sprzęgu RJ45

Kategoria sprzęgu RJ45	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Maks. wytrzymałość napięciowa sprzęgu RJ45, zestyk - ekran	≥ 1500 V DC
Materiał podstawowy obudowy sprzęgu RJ45	odlew ciśnieniowy cynkowy, PA 66	Min. wytrzymałość napięciowa sprzęgu RJ45, zestyk - zestyk	≥ 1000 V DC
Obciążalność prądowa sprzęgu RJ45	1 A	Rezystancja izolacji sprzęgu RJ45	> 500 MΩ
Rezystancja zestyku sprzęgu RJ45	≤ 20 mΩ		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us LISTED
ROHS	Zgodny

Data sporządzenia 4 lipca 2019 18:50:22 CEST

Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DUXR.E316369