

**Industrial Ethernet
IE-SFP-1GLXLC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

- Obsługuje funkcje DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Zgodne z IEEE 802.3z (transceivery SPF Gigabit Ethernet)
- Zgodne z IEEE 802.3u (transceivery SPF Gigabit Ethernet)
- Symetryczne wejścia/wyjścia LVPECL (transceivery SPF Gigabit Ethernet)
- Symetryczne przyłącza PECL I/O (transceivery SPF Fast Ethernet)
- Wskaźnik wykrycia sygnału TTL
- Przystosowane do podłączania podczas pracy (przy włączonym zasilaniu)
- Produkt laserowy klasy 1, zgodny z normą EN60825-1

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-SFP-1GLXLC
Nr zam.	1241510000
Wykonanie	SFP-Modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Singlemode, Złącze wtykowe LC, 10 km
GTIN (EAN)	4050118029338
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-SFP-1GLXLC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 35 g

Zgodność z EMC i aprobaty

Bezpieczeństwo UL, TÜV Rejs statkiem DNV-GL

Gwarancja

Czasokres 3 lata

Interfejsy

Porty Ethernet 1 Złącze wtykowe Duplex-LC

Warunki środowiskowe

Temperatura magazynowania, max. 85 °C Temperatura magazynowania, min. -40 °C

Temperatura pracy, max. 60 °C Temperatura pracy, min. 0 °C

Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Światłowód Gigabit-Ethernet

Długość fali Gigabit-Ethernet 1 310 nm

Maks. TX Gigabit-Ethernet -3 dBm

Rezerwa systemowa Gigabit-Ethernet

-3 dBm

Wrażliwość odbiorcza Gigabit-Ethernet -20 dBm

Link-Budget Gigabit-Ethernet 10,5 dB

Min. TX Gigabit-Ethernet -9,5 dBm

Typowe dystanse Gigabit-Ethernet 10 km (przewód światłowodowy jednomodowy 9/125 µm)

Klasyfikacje

ETIM 4.0 EC002598 ETIM 5.0 EC002598

ETIM 6.0 EC001121 eClass 6.2 19-17-01-06

eClass 7.1 19-17-01-06 eClass 8.1 19-17-01-06

eClass 9.0 27-44-03-92 eClass 9.1 27-44-02-92

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [DNV-GL certificate](#)
[EU Declaration of Conformity](#)