

ACT20M ACT20-FEED-IN-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



wskaznik stanu LED



Ogólne dane do zamówienia

Typ	ACT20-FEED-IN-BASIC-S
Nr zam.	1282490000
Wykonanie	ACT20M, moduł zasilający, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4050118072730
J. op.	1 Szt.

ACT20M
ACT20-FEED-IN-BASIC-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	6,1 mm	Szerokość (cale)	0,24 inch
Wysokość	112,5 mm	Wysokość (cale)	4,429 inch
Ciężar	70 g	Masa netto	83 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-20 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Wilgotność	95 %, bez kondensacji	Temperatura pracy	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia (tekst)	-25 °C...+70 °C	Temperatura magazynowania	-20 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dane znamionowe UL

Certyfikat UL E337701.pdf

Wejście

liczba wejść	1	Prąd wejściowy	0,5...2,5 A DC
--------------	---	----------------	----------------

Wyjście

Liczba wyjść	2	Napięcie wyjściowe, uwaga	zgodny z napięciem wejściowym
Prąd wyjściowy	Zgodny z prądem wejściowym, (dostawa np. 75 urządzeń z ACT20M-CI-2CO-S dla jednej magistrali CH20M BUS)		

Informacje ogólne

Sprawność	100 %	Szyna	TS 35, CH20M Bus
Zasilanie	21.6...26.4 V DC		

Koordinacja izolacji

Normy EMV IEC 61326-1, NE 21

dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)

Oznakowanie II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Moment obrotowy dociągający, min.	0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.	0,6 Nm	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 30	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14

ACT20M
ACT20-FEED-IN-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL**

nr certyfikatu (ATEX)	KEMA10ATEX0183X	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExKEM10.0090X
-----------------------	-----------------	------------------------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001600	eClass 6.2	27-21-01-07
eClass 7.1	27-21-01-07	eClass 8.1	27-21-01-07
eClass 9.0	27-24-26-10	eClass 9.1	27-24-26-10

Informacje produktowe

Informacje produktowe	Urządzenie ACT20-FEED-IN-BASIC-S zasila szynę DIN Weidmüller CH20M doprowadzonym z zewnątrz napięciem 24 V DC $\pm$ 30%. Obciążalność prądowa urządzenia zasilającego wynosi maks. 2,5 A. Natężenie prądu wejściowego musi być ograniczone do tej wartości.
-----------------------	---

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of Conformity

ACT20M ACT20-FEED-IN-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Connection diagram



Rysunek wymiarowy

