

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11
Nr zam.	1292400000
Wykonanie	Wtyk montażowy, 7/8", PG 11, Liczba biegunów: 4
GTIN (EAN)	4050118088533
J. op.	1 Szt.

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 43 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normy

Nr certyfikatu (cURus) E307231

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	PG 11
Długość przewodu plecionego / kabla	0,2 m	Liczba biegunów	4
Materiał styków	CuZn	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Powierzchnia styku	połączany	Przekrój żyły	0,75 mm ²
Prąd znamionowy	8 A	Prąd znamionowy	8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy)
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	300 V
tworzywo	PUR/ PUR	Ścieżka połączenia	7/8"

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany



Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

