

**SAIL-VSC-M8G-0.15U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M12 i wolną końcówką przewodu. Stan roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez wskaźnik (LED). Wtyki zaworowe mają wszystkie bez wyjątku układ ochronny. Program dostaw Weidmüller obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami DIN i standardem przemysłowym. Stopień ochrony IP 67 osiąga się w stanie wetkniętym. W równym stopniu decydujący jest kierunek odgałęzienia. Weidmüller dostarcza wersje 0 stopni, co oznacza, że kierunek odgałęzienia kabla znajduje się po stronie styku PE.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SAIL-VSC-M8G-0.15U
Nr zam.	<a href="#">1309680015</a>
Wykonanie	, wtyk proste - wtyk zaworowy
GTIN (EAN)	4050118112023
J. op.	1 Szt.

**SAIL-VSC-M8G-0.15U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 18 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specyfikacje techniczne kabla**

Liczba biegunów	3	Przekrój żyły	0,5 mm <sup>2</sup>
Długość kabla izolacja	0,15 m	Ekranowane	Nie
Materiał płaszcz	PP	Kodowanie kolorami	brązowy, niebieski, zielony / żółty
Halogenki	PUR	kolor płaszcz	czarny
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-25...80 °C
promień zgięcia min., ruchomy	Tak	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla
Prędkość	10 x średnica kabla	Przyspieszenie	5 m/s <sup>2</sup>
Odporne na ściegi spawalnicze	200 m/min	Cykle gięcia	2 Mio
	Nie		

**Dane ogólne techniczne**

Wykonanie	wtyk proste - wtyk zaworowy	kodowanie	Forma C przemysłowa (9,4 mm), M8 = żadna
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Powierzchnia styku	cynowana
LED	Tak	napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	4 A	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
Moment dokręcający	Śruba mocująca M3: 0,4 Nm	Okablowanie ochronne	Dioda supresyjna

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-12	eClass 9.1	27-06-03-11

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny


**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAIL-VSC-M8G-0.15U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Rysunki


Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów



Schemat połączeń

