

## Industrial Ethernet IE-C6FP8LD0020X40X40-Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Konfekcjonowane przewody IE, Patchkabel Crossover,  
kat.6, LSZH, szare

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Nr zam.	<a href="#">1312160020</a>
Wykonanie	Kabel Patch crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
GTIN (EAN)	4050118114768
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	2 m	Długość (cale)	0,079 inch
Masa netto	89 g	Średnica izolacji	1,04 mm

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-20 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 °C...60 °C	Temperatura magazynowania	-20 °C...60 °C
Temperatura układania	0 °C...50 °C		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Normy**

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007	Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus)	E316369		

**Właściwości elektryczne**

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at
napięcie robocze	48 V AC / DC		

**Budowa kabla**

Średnica miedzi	0,43 mm	Przewody plecione	7
Przekrój	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm <sup>2</sup>	izolacja	PE
Średnica izolacji	1,04 mm	liczba żył	8
Usytuowanie żył	skręcona para	Sekwencja kolorów żył - pary żył	biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy
Ekranowanie	S/FTP	Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Przekrycie oplotu ekranującego	60 %	tworzywo płaszczka	LSZH
Średnica płaszczka, min.	5,5 mm	Średnica płaszczka, maks.	5,9 mm
kolor płaszczka	jasnoszary (RAL 7035)		

**Własności kabli elektrycznych**

Kategoria	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	napięcie robocze	48 V AC / DC
Napięcie robocze (wg UL)	30 V AC / 42.4 V DC	Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	750 V DC, 1 min
Impedancja falowa	100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz	Odchylenie	25 ns/100m
Różnica rezystancji	5 %	Pojemność przy 1 kHz	46 nF/km
Prędkość	10 GBit/s	Rezystancja sprzężenia przy 10 MHz	5 mΩ/m
Tłumienność ekranu do 1000 MHz	60 dB	Tłumienie sprzężenia do 1000 MHz	80 dB
Klasa separacji zgodnie z EN 50174-2	d		

**Industrial Ethernet  
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	50 mm
Prędkość	10 GBit/s	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 / UL 1685
Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2		

**wtyczka**

Złącze lewe	RJ45 IP 20	Złącze prawe	RJ45 IP 20
-------------	------------	--------------	------------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001262	ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC002599	UNSPSC	26-12-16-09
eClass 5.1	27-06-18-01	eClass 6.2	27-06-18-01
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">DUXR.E316369</a>
Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">PCN-PB47-20180213-00-A_EN</a> <a href="#">PCN-PB47-20180213-00-A_DE</a>

**Industrial Ethernet  
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki****Okablowanie****Rysunek wymiarowy**