

**obudowa HDC
HDC 32B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 32B ADLU
Nr zam.	1219800000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65, Obudowa doczepiana, Jarzmo wzdlużne w części dolnej, standard, z pokrywą
GTIN (EAN)	4008190111090
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 32B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	143,3 mm	Szerokość (cale)	5,642 inch
Wysokość	55 mm	Wysokość (cale)	2,165 inch
Głębokość	126,6 mm	Głębokość (cale)	4,984 inch
Wymiar mocowania szerokość	110 mm	Wymiar mocowania wysokość	65 mm
Masa netto	397 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C	Temperatura magazynowania, max.	100 °C
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy	wskazówka stopień ochrony	stopień ochrony przy wieku ryglowanym IP 65

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Ostłona	z pokrywą	Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna	10	część górna/część dolna/wieko	Część dolna
uszczelka	NBR	wersja obudowy	Obudowa doczepiana
wersja pałąka	Jarżmo wzdłużne	wersja systemu zamykania	Jarżmo wzdłużne w części dolnej
wersja wieka	z pokrywą		

wymiary

długość obudowy	94 mm	odstęp otworów długość A2	110 mm
szerokość cokołu C1	89 mm	szerokość obudowy C	82,5 mm
wysokość cokołu B1	7 mm	wysokość obudowy B	55 mm

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)
-------------------	-------------	-----	----------------------------

General data

rodzaj ryglowania	Jarżmo wzdłużne	Wielkość konstrukcyjna	10
Stopień ochrony	IP65		

Material

tworzywo	odlew ciśnieniowy aluminiowy
----------	------------------------------

**obudowa HDC
HDC 32B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja techniczna	1219800000 HDC 32B ADLU STP Blatt 1.pdf

obudowa HDC HDC 32B ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

