

**obudowa HDC
HDC 07A TOLU 1PG11G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 07A TOLU 1PG11G
Nr zam.	1652380000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 1, Stopień ochrony: IP65, Wejście kabla u góry, Obudowa wtyku, Jarzmo poprzeczne w części dolnej, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 11
GTIN (EAN)	4008190402457
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 07A TOLU 1PG11G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	36,5 mm	Szerokość (cale)	1,437 inch
Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1,969 inch
Głębokość	26,8 mm	Głębokość (cale)	1,055 inch
Masa netto	13 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Obudowy EMC	Nie
Podstawowy materiał obudowy	tworzywo sztuczne	Stopień ochrony	IP65

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Nie
Typ	wtyk	Wielkość konstrukcyjna	1
Wymiary wlotów kablowych	PG 11	część górna/część dolna/wieko	Część górna
gwint (wewnętrzny)	PG 11	liczba wpustów kablowych u góry	1
liczba wpustów kablowych z boku	0	wersja obudowy	Wejście kabla u góry, Obudowa wtyku
wersja pałąka	Jarżmo poprzeczne	wersja systemu zamykania	Jarżmo poprzeczne w części dolnej
wpust kablowy	z gwintem		

wymiary

długość obudowy	26,8 mm	szerokość obudowy C	26,8 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość obudowy B	50 mm

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	wtyk	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	PG 11	rodzaj ryglowania	Jarżmo wzdłużne
Wielkość konstrukcyjna	1	Stopień ochrony	IP65

Material

Barwny	beżowy	Klasa palności wg UL 94	V-0
--------	--------	-------------------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

obudowa HDC HDC 07A TOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1652380000_HDC_07A_TOLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf

obudowa HDC HDC 07A TOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

