

**obudowa HDC  
HDC 04A SLU 1PG11G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 04A SLU 1PG11G                                                                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1652490000</a>                                                                                                                                  |
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 1, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo poprzeczne w części dolnej, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 11 |
| GTIN (EAN) | 4008190402563                                                                                                                                               |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                      |

**obudowa HDC  
HDC 04A SLU 1PG11G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 36,5 mm | Szerokość (cale) | 1,437 inch |
| Wysokość                   | 52,8 mm | Wysokość (cale)  | 2,079 inch |
| Głębokość                  | 65,5 mm | Głębokość (cale) | 2,579 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 30 mm   | Masa netto       | 37 g       |

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane ogólne**

|                                         |                                                 |                             |                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Obudowy EMC                             | Nie                                             | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia tworzywo element ryglujący | lakier proszkowy stal nierdzewna, wolna od rdzy | Stopień ochrony             | IP65                         |

**wersja**

|                                             |                   |                                 |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Forma konstrukcyjna                         | standard          | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                               |
| Typ                                         | Obudowa podstawy  | Wielkość konstrukcyjna          | 1                                 |
| Wymiary wlotów kablowych gwint (wewnętrzny) | PG 11             | część górna/część dolna/wieko   | Część dolna                       |
| liczba wpustów kablowych z boku             | 1                 | liczba wpustów kablowych u góry | 0                                 |
| wersja pałaka                               | Jarżmo poprzeczne | wersja obudowy                  | Obudowa cokołu                    |
| wpust kablowy                               | z gwintem         | wersja systemu zamykania        | Jarżmo poprzeczne w części dolnej |

**wymiary**

|                     |           |                           |         |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------|
| długość obudowy     | 26,8 mm   | odstęp otworów długość A2 | 30 mm   |
| szerokość cokołu C1 | 42 mm     | szerokość obudowy C       | 25,2 mm |
| wpust kablowy       | z gwintem | wysokość cokołu B1        | 3 mm    |
| wysokość obudowy B  | 41,5 mm   |                           |         |

**Design**

|                   |                  |                 |           |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rodzina produktów | obudowa HDC      | Rodzaj produktu | Obudowy   |
| Typ               | Obudowa podstawy | wpust kablowy   | z gwintem |

**General data**

|                   |                 |                          |       |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Liczba biegunów   | 1               | Wymiary wlotów kablowych | PG 11 |
| rodzaj ryglowania | Jarżmo wzdlużne | Wielkość konstrukcyjna   | 1     |
| Stopień ochrony   | IP65            |                          |       |

**Material**

|        |       |
|--------|-------|
| Barwny | szary |
|--------|-------|

**obudowa HDC  
HDC 04A SLU 1PG11G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog        | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1652490000_HDC_04A_SLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |

## obudowa HDC HDC 04A SLU 1PG11G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

