SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M12B-8S2.0U HW
Nr zam.	1223650000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, PG 9, Liczba biegunów: 8
GTIN (EAN)	4050118007305
J. op.	1 Szt.

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	48 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Dławnice kablowe	PG 9	Długość przewodu plecionego / kabla	2 m
Liczba biegunów	8	Napięcie znamionowe	125 V (5-biegunowe)/ 60 V (8-biegunowe)
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Powierzchnia styku	pozłacany
Przekrój żyły	0,25 mm²	Prąd znamionowy	2 A
Prąd znamionowy	4 A (5-biegunowy), 2 A (8-biegunowy)	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Stopień ochrony	IP68	Zakres temperatury obudowy	-5 ... +70 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kolor płaszcza	czarny
napięcie znamionowe	60 V	tworzywo	PUR/ PVC
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

