

**SAIBW-4/11-7/8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Wtyki męskie i gniazda żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Okrągłe złącza wtykowe 7/8" mogą przekazywać duże moce zasilające. Połączenia śrubowe nadają się do wielu różnych zastosowań. W tej technice wykonywania połączeń przewodnik, ewentualnie tulejki na żyły wsuwa się do elementów złącza i zabezpiecza dokręcając śrubami. Jest to klasyczna, najtańsza technika łączenia, nadająca się również do wykonywania połączeń wieloprzewodowych.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | SAIBW-4/11-7/8                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1292070000</a>                                 |
| Wykonanie  | Gniazdo dowolnie konfekcjonowane, 7/8",<br>Gniazdo, kątowe |
| GTIN (EAN) | 4050118086966                                              |
| J. op.     | 1 Szt.                                                     |

## SAIBW-4/11-7/8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 55 g

## Temperatury

Temperatura pracy, max. 85 °C Temperatura pracy, min. -20 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                             |                     |                                   |                           |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Cykle wpinania              | ≥ 50                | Dławnice kablowe                  | PG 11                     |
| Liczba biegunów             | 4                   | Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Podstawowy materiał obudowy | PBT                 | Powierzchnia styku                | połączany                 |
| Przekrój przyłącza, maks.   | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza, min.          | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
| Przyłącze ekranu            | Nie                 | Prąd znamionowy                   | 9 A                       |
| Rodzaj przyłącza            | złącze śrubowe      | Stopień ochrony                   | IP67                      |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3                   | Wytrzymałość izolacji             | 10 <sup>8</sup> Ω         |
| Zakres temperatury obudowy  | -40 ... +85 °C      | kodowanie                         | brak                      |
| napięcie znamionowe         | 250 V               | Średnica kabla, maks.             | 10 mm                     |
| Średnica kabla, min.        | 8 mm                |                                   |                           |

## Normy

Nr certyfikatu (cURus) E307231

## Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 |            |             |

## certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
 Dokumentacja użytkownika [Manual](#)

## SAIBW-4/11-7/8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

